

**Koffeinhaltiges Molkenmischerzeugnis mit
Zusatz von 4 Vitaminen. Erhöhter
Koffeingehalt (30 mg/100 ml).**

Für Kinder, schwangere oder stillende Frauen
nicht empfohlen. Wärmebehandelt.

Zutaten: MOLKENERZEUGNIS (51%),
Wasser, Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel
Citronensäure, Kohlensäure, Säureregulator
Natriumcitrate, Koffein, Taurin (0,03%),
Farbstoffe E150c und E101, Inosit, Aroma,
Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin
B12. Kohlensäurehaltig.

Mindestens haltbar bis: Siehe Dosenboden.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml:

Brennwert	195 kJ (45,9 kcal)
Fett	0 g
- davon gesättigte Fettsäuren	0 g
Kohlenhydrate	10,9 g
- davon Zucker	10,9 g
Eiweiß	0,06 g
Salz	0,282 g
Niacin	8,0 mg /50%*
Pantothensäure	2,0 mg /33%*
Vitamin B6	2 mg /143%*
Vitamin B12	2 µg /80%*

(* = Prozent der empfohlenen Tagesdosis)

Hergestellt für: Firmenname, D-12345 Ort

250 ml e   


PFANDFREI

Datenformat: 178 x 126 mm | Endformat (gestantzt): 172 x 120 mm

- ! • Alle Schriften, inkl. gesetzlichen Angaben in Pfade wandeln.
- Mindestauflösung für Bilder: 300 dpi, JPEG, maximale Qualität
- Fotos einbetten (nicht verknüpfen!)
- Mindestschriftgröße für die Füllmengenangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
- keine Schnittmarken, Passermarken oder Farbbalken im Datenformat anlegen!
- Export-Dateiformat: PDF 1.3 ohne Transparenzen, Reduzierung mit hoher Auflösung
- Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Druckverfahren: CMYK-Digitaldruck, angelegte Sonderfarben werden nach CMYK umgewandelt. (*Offsetdruck mit Sonderfarbe nur nach Absprache gegen Aufpreis möglich*)

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können gesammelt über die Ebenen-Palette ausgeblendet werden!

- ! **Vertriebsangabe / Inverkehrbringer ergänzen!**
Ausreichend sind: Firmenname, Länderkennung (D), PLZ und Ort.

 **Endformat** (*Größe des fertigen Produkts*)

Alles außerhalb wird ausgestantzt. Hintergrundgrafiken müssen bis zum Rand des Datenformats angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten) zu vermeiden.
Endformat + 3 mm Beschnittzugabe rundum = Datenformat

 **Sicherheitsabstand**

Beachten Sie bei wichtigen Daten einen Sicherheitsabstand von min. 3 mm zur Stanze.